

## Luftentfeuchter WDD80

**Optimal für: kleine Räume, Keller oder Waschräume**

- Stromanschluss 230 V
- Raumtrocknung von max. 60 m<sup>3</sup>
- Leistung: 20°C & 70% Luftfeuchtigkeit.: 8 l/24h - 650 W/h
- Luftstrom Stufe 1: 85 m<sup>3</sup>/h
- Luftstrom Stufe 2: 100 m<sup>3</sup>/h
- Luftstrom Stufe 3: 120 m<sup>3</sup>/h
- Lärmpegel 34-49 dB
- Funktionstemperatur 0-35°C
- Intensive Luftreinigung durch zuschaltbare Ionisierung
- Automatischer Re-Start nach Stromausfällen
- Entfeuchtungsart: Silikan Trockentechnologie
- Tank Volumen 2 Liter
- Direktablauffunktion: Schlauch mitgeliefert
- Automatische Abtaufunktion
- Anschluss für permanente Wasserabgabe
- darf nicht an eine externe Zeitschaltuhr angeschlossen werden
- Kein Stromverbrauch im Stand-by-Betrieb
- Zeitschaltuhr 1/2/4/8 Stunden
- Robustes Kunststoffgehäuse
- Silent-Mode Ventilator für geräuschreduzierten Betrieb im Low Modus
- Achtung: Darf nach Abschalten erst nach 20 Minuten vom Strom genommen werden (Silica-Gel wird regeneriert)
- wird per Camion angeliefert

## Déshumidificateur d'air WDD80

**Optimal pour: petites pièces, caves ou buanderies**

- Raccordement électrique: 230 V
- Séchage de locaux de maxi 60 m<sup>3</sup>
- Puissance: 20°C & 70 %  
Humidité de l'air: 8 l / 24 h - 650 W/h
- Flux d'air niveau 1: 85 m<sup>3</sup>/h
- Flux d'air niveau 2: 100 m<sup>3</sup>/h
- Flux d'air niveau 3: 120 m<sup>3</sup>/h
- Niveau sonore 34-49 dB
- Température de fonctionnement 0 - 35°C
- Nettoyage intensif de l'air par ionisation commutable
- Redémarrage automatique après une panne de courant
- Technologie de réfrigération: Silice, technologie à sec
- Volume du réservoir: 2 litres
- Fonction d'écoulement direct: tuyau fourni
- Fonction automatique de dégivrage
- Raccordement pour livraison permanente d'eau
- Ne doit pas être raccordé à un programmeur externe
- Pas de consommation électrique en mode Stand-by
- Programmeur 2/4/6/8 heures
- Boîtier résistant en matière plastique
- Mode silence du ventilateur pour un fonctionnement à bruit réduit en mode «Low»
- Attention: après l'arrêt, ne doit être retiré de la prise qu'après un délai de 20 minutes (le gel de silice est régénéré)
- Livraison effectuée par camion

**Wood's**  
seit 30 Jahren  
in der Schweiz!

