

**Collano RP 28 10 | RP 2830 | RP 2860**  
**Nouvelle qualité – stable, qui ne coule pas**



# Collano RP 28 10 | RP 2830 | RP 2860

## Nouvelle qualité – stable, qui ne coule pas

Les colles de la série 1C PUR Collano RP 28 ont été spécialement développées pour une application manuelle. La colle est liquide sous pression et peut être appliquée facilement, rapidement et proprement avec le pistolet à boudins en aluminium. Sans pression la colle est stable et les cordons de colle restent fixes même lorsqu'elles sont appliquées verticalement.

### Base

Polyuréthane

### Application

- Construction en bois et en éléments
- Menuiserie et construction de bateaux
- Construction de cuisines, industrie des portes et fenêtres

### Un collage simple, rapide et propre

- Faible résistance de la colle lors de sa sortie de la buse: donc une application facile et rapide des cordons
- Lors de l'application de la colle verticalement ou «tête en bas» la colle ne coule pas et s'arrête instantanément de sortir de la buse une fois la pression arrêtée
- Votre lieu de travail reste propre grâce à cette nouvelle technologie

### Caractéristiques

La série Collano RP 28 a été testée à l'Institut d'essai des matériaux de l'Université de Stuttgart et répond aux normes suivantes :

#### EN 302-1 : Résistance à la traction et au cisaillement

(Épaisseur du joint de colle : 0,1 mm, 0,5 mm et 1,0 mm ; conditions de stockage de A1 à A7 et stockage à une température de -40 °C)

#### EN 302-2 : Résistance à la délamination

(Délamination maximale < 5 %)



### Écolabel

Répond à la norme Minergie Eco-1



Le codage couleur des boudins en aluminium de la série Collano RP 28 évite les confusions.

Produit	Temps ouvert maximum	Temps de pressage minimum
Collano RP 2810	10 minutes	25 minutes
Collano RP 2830	30 minutes	75 minutes
Collano RP 2860	60 minutes	150 minutes

### Mise en œuvre

- Appliquez avec un pistolet à boudins en aluminium et dosez
- Pour une application de la colle précise et régulier, utilisez la buse d'application PUR Applicio Vario

### Unité d'emballage

Collano RP 2810 | RP 2830 | RP 2860

Boudins en aluminium de 600 ml, carton de 20 pièces incl.

1 buse d'application PUR Applicio Vario

2 adaptateurs PUR Applicio Vario

2 buses avec capuchon

### Fiches techniques

Actuelle et consultable à tout moment sous :

[www.collano.com](http://www.collano.com)

### Contact

Téléphone +41 79 415 50 70



Collano AG

CH-6203 Sempach Station, Suisse · Téléphone +41 41 469 92 75  
[verkauf@collano.com](mailto:verkauf@collano.com) · [www.collano.com](http://www.collano.com)

© Collano AG, Suisse 07.2020